

オゾンでも取りきれない

香水臭・タバコ臭

スツキリ除去!

脱臭力

2倍

脱臭時間

1/2

特許

申請中



オゾン脱臭力強化スプレー

剛腕アシスト

GO-ONE Assist

※上記数値は当社で実施したメチルメルカプタンでの実験結果によるもの


オゾン発生機×剛腕アシストの併用で
ニオイゼロの快適空間へ



取りきれない
強い香水の残り香



タバコ臭脱臭後の
すっぱい臭い



シートや布地の奥に
染み付いた臭い

ご購入はWebストアから



OHNIT
STORE


老舗オゾンメーカーによる
安心と信頼の国内開発製品!

いつものオゾン脱臭の前にスプレーするだけ!

ポイント1 効果が飛躍的にUP


「香水臭」を取り切る最適な手段!
オゾン×剛腕アシストで確実に除去

ベンゼン(香水の構造に含まれる成分)との反応比較



ポイント2 脱臭時間大幅カット

これまでのオゾン脱臭に比べ
脱臭時間が半分に!



Mechanism

剛腕アシストの「光触媒」で
『オゾン』を『ラジカル』に強化!

剛腕アシストは酸化タンゲステン系光触媒を使い、オゾン脱臭時に併用することで脱臭効果を飛躍的に高めます。



お客様の声

諦めていたニオイが、キレイサッパリなくなりました! /

香水の残り香が強く、長年常連客専用になっていた客室が、他のお客様にも提供できるようになりました

● ビジネスホテル様



前の車の利用者が喫煙者で、車内にタバコ臭が染み付いていましたが、全くわからないほどきれいに除去できました

● 中古車販売業様



製品情報



剛腕アシスト
500mlスプレーボトル
メーカー希望価格 / ¥3,200 (税抜)

●使用方法: ①よく振ってからご使用ください。②脱臭したい部屋や車内にスプレーを散布してください。③スプレー散布後、剛腕を使用して空間を脱臭してください。④剛腕使用后、空間に軽く散布すると、オゾンのニオイも早く無くなります。

●成分: 光媒体(酸化タンゲステン化合物)、フェノキシエタノール

●使用上の注意: 幼児の手の届かないところに保管してください。皮膚には直接使用しないでください。革製品や水に弱い製品にかかると、変色や質感が変わってしまう可能性がありますので、お気を付けてください。

[使用に注意を要するもの] 綿・レーヨンなど水に弱い繊維、防水や撥水加工があるもの、プラスチック製品、紙

[使用に適さないもの] 和装品、美術品、金属製品、ガラス、皮革(合成皮革含む)製品、木材

詰め替え用サイズ展開



4ℓボトル
(約8回分の詰め替え用)
¥9,800 (税抜)



20ℓボトル
(約40回分の詰め替え用)
¥39,800 (税抜)

よくある質問

- Q 雨の日や夜は光が入ってこないため使用できないのですか?
A いいえ、ホテル室内の蛍光灯の光で十分に効果を発揮します。
- Q 他社のオゾン発生機を使用していますが、効果は変わりますか?
A 他社様のオゾン発生機でも同様の効果を発揮しますので、オゾン発生機を買い替えていただく必要はありません。
- Q オゾン発生機がなくても単体で使用できますか?
A 「光触媒」はオゾンと結びつくことで、強力脱臭成分ラジカルに変化させます。よって単体によるご使用では脱臭効果はありません。

OHNIT オーニット株式会社

〒709-0802 岡山県赤磐市桜が丘西10-31-2

☎ 0120-17-0210

平日 9:00~17:00

他製品・導入事例 ▶

オーニット オゾン

検索

